

CARESTREAM Cassette de Mamografía de RC con pantalla EHR-M3*



Le presentamos las nuevas y mejoradas pantallas EHR-M3 de Carestream Health que se utilizaran en el diagnóstico por imagen de mamografías brindando una calidad de imagen óptima, sonido reducido y DQE mejorado. Las pantallas EHR-M3 están diseñadas para reemplazar generaciones de pantallas previas en todos los mercados donde se vende KODAK DirectView Mammography Feature*.

CARESTREAM DirectView Cassette de Mamografía de RC con pantalla EHR-M2* se seguirá suministrando y soportando para satisfacer las necesidades existentes de los clientes.

Ventajas de un vistazo

- Compatible con los sistemas CR 850, 950, 975, Classic y Elite
- Mayor DQE que las pantallas EHR-M2
- Reduce el ruido al 20% a diferencia de la pantalla EHR-M2 Anterior



^{*}No disponible en los Estados Unidos.



Características:

Las pantallas de mamografías de RC EHR-M3 brindarán una calidad de imagen completamente mejorada para las aplicaciones de KODAK DirectView Mammography a diferencia de las EHR-M2 y pantallas de mamografías anteriores de la misma o menor dosis.

- Mayor DQE que las pantallas EHR-M2.
- Reduce el ruido al 20% a diferencia de la pantalla EHR-M2 Anterior
- Es complementario con las dos nuevas vistas de procesamiento de imagen introducidas con 4Q09, versión 5.2.00.40 o las posteriores.
- Propiedades físicas iguales o mejores contra artefactos.
- Compatible con la base instalada de los Sistemas de Mamografías CR 850, 950, 975, Classic y Elite así como también los sistemas de RC comprados últimamente.
- Las pantallas utilizan los mismos Cassettes de Mamografías DirectView, tal como lo hacen las pantallas EHR-M2.
- Disponible en dos medidas: 18 x 24 cm (8 x 10 pulgadas) y 24 x 30 cm (10 x 12 pulgadas).

*No disponible en los Estados Unidos.

Requisitos del sistema

La opción de KODAK DirectView CR Mammography Feature* debe ser instalada / activada para poder utilizarla. No se recomienda utilizar las pantallas EHR-M3 y EHR-M2 en el mismo lector de RC. Los sistemas de RC deben estar calibrados para las pantallas EHR-M2 o EHR-M3. Con su capacidad DICOM 3.0, el sistema puede se integrado similarmente con una gran variedad de impresoras, equipos de modalidad, y sistemas RIS y PACS.





¿Quiere saber más?

 $http: \!\!/\!\! mammo. carestream health. com$

Soluciones integrales para cada paso del diagnóstico por imagen

CR+DR+RIS+PACS+ARCHIVE+PRINT+

